

WP-SC BRASS 45 - Manguito terminal para protección de cable



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241071>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguito terminal para protección de cable, material: Latón, niquelado, color: plateado, diámetro interior: 38 mm

Datos comerciales

Código de artículo	3241071
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356711937
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24,34 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24,34 g
Número de tarifa arancelaria	74122000
País de origen	DE

WP-SC BRASS 45 - Manguito terminal para protección de cable



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241071>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
------------------	----------

Dimensiones

Diámetro	45 mm
----------	-------

Dimensión interior

Diámetro interior	38 mm
-------------------	-------

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 250 °C
---------------------------------	-------------------

WP-SC BRASS 45 - Manguito terminal para protección de cable



3241071
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241071>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC BRASS 45 - Manguito terminal para protección de cable



3241071

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241071>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1639b710-391d-406d-81ca-ed860d6cf83e

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es