

WP-SC BRASS WP PVC 36 - Manguito terminal para protección de cable



3241077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241077>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pasacables terminales como protecc. de cable, de latón, para WP-STEEL PVC C



Datos comerciales

Código de artículo	3241077
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356712200
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,028 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,028 g
Número de tarifa arancelaria	74122000
País de origen	DE

WP-SC BRASS WP PVC 36 - Manguito terminal para protección de cable



3241077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241077>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
------------------	----------

Dimensiones

Diámetro	36 mm
----------	-------

Dimensión interior

Diámetro interior	27,5 mm
-------------------	---------

Datos del material

Material	Latón
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 250 °C
---------------------------------	-------------------

WP-SC BRASS WP PVC 36 - Manguito terminal para protección de cable



3241077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241077>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC BRASS WP PVC 36 - Manguito terminal para protección de cable



3241077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241077>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f884cb2d-52b8-42c3-a49f-4daa28b1360e

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es