

AP 3-TU - Soporte para perfil cobertor



5022656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022656>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para perfil cobertor, para montaje sobre carril simétrico NS 32 o NS 35/7,5, para fijación del perfil cobertor AP 3, de 2 mm de grosor

Sus ventajas

- Gran superficie rotulable con tiras de rotulación AP-ES
- Los perfiles cobertores protegen del uso no autorizado las regletas de bornes

Datos comerciales

Código de artículo	5022656
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4017918095253
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,864 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

AP 3-TU - Soporte para perfil cobertor



5022656


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022656>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para perfil cobertor
------------------	------------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	2,1 mm
Altura	89 mm
Profundidad	80 mm
Longitud	89 mm
Grosor material	2,00 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

AP 3-TU - Soporte para perfil cobertor


5022656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022656>



Dibujos

Esquema de dimensiones



AP 3-TU - Soporte para perfil cobertor



5022656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022656>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

AP 3-TU - Soporte para perfil cobertor



5022656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5022656>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es