

# RVT-AL/ST 4,8/12 - Remache ciego



3240521

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240521>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Remache ciego, Ø 4,8 mm, longitud de casquillo 12 mm, casquillo de aluminio, punzón de acero estañado, cabeza plana, variante estándar similar a DIN 7337 A

## Sus ventajas

- Cuerpo de tenazas compacto acodado de forma ergonómica
- Para fijar los bornes pasamuros de alta intensidad RW... y UW... existen remaches adaptados especialmente a los bornes
- 3 soportes para diámetro de remache de 2,4 mm ... 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm ... 5,0 mm

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240521       |
| Unidad de embalaje                        | 500 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 500 Unidades  |
| Clave de venta                            | BH34A1        |
| Clave de producto                         | BH34A1        |
| GTIN                                      | 4046356527521 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,817 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,817 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 83082000      |
| País de origen                            | CN            |

# RVT-AL/ST 4,8/12 - Remache ciego

3240521

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240521>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Tipo de producto   | Tapón ciego  |
| Forma de la cabeza | Cabeza plana |

### Dimensiones

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diámetro                | 4,8 mm |
| Diámetro de taladro     | 4,9 mm |
| Grosor de material mín. | 6 mm   |
| Grosor de material máx. | 8 mm   |

### Datos del material

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Color                            | plateado                                |
| Material                         | Aluminio (AlMg 3/3,5)/acero galvanizado |
| Características de la superficie | galvanizado                             |

# RVT-AL/ST 4,8/12 - Remache ciego



3240521

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240521>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)