

# AK-DST/UK - Jelölőhordozó

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1000708>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Az ábrán az AK-DST-UK feliratozó tábla és az ESL 24 x 4 betolható szalagok kombinációja szerepel

megjelölő tábla, olyan kapcsok csoportos megjelöléséhez, amelyek felső táblahornya 45°-ban lehajlítva, pl. UK kapcsok, kalaphoronyba bepattintható, a táblatartó 120°-ban elforgatható és EST 24 x 4 vagy ESL 24 x 4 alkatrészsel feliratozható

## Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1000708
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	BG211A
Termékkulcs	BG211A
GTIN	4017918010324
Tömeg/db (csomagolással)	0,898 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,896 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
-------------	--------------

### Méretek

Szélesség	6,00 mm
Magasság	39,80 mm
Mélység	13,44 mm

### Szövegmező

Szövegmező szélessége	24 mm
Szövegmező magassága	4 mm

### Az anyagok adatai

Szín	átlátszó
Anyag	PA/PC
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Anyag alapelem	PA/polikarbonát PC
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

### Környezeti feltételek és élettartam

#### Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

### Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

# AK-DST/UK - Jelölőhordozó



1000708

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1000708>

## Besorolások

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

### ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1000708

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1000708>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Igen, Nincsenek mentességi szabályok

### EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

### EF3.1 Éghajlatváltozás

CO2e kg

0,009 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © – minden jog fenntartva  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.  
H-1124 Budapest  
Csörsz utca 49-51.  
+36 1 555 1000  
[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)