

LM - Kábeljelölő-tartó

1004377

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004377>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Kábeljelölő-tartó, fehér, felirat nélkül, kábelátmérő-tartomány: 1 ... 12 mm, szerelési mód: Kábelkötővel szerelhető, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 24 mm



Az Ön előnyei

- A feliratozás szennyeződéssel szembeni védelme érdekében a zárósapkába egy behelyezhető lapot kell tenni
- Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1004377
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	BG231A
Termékkulcs	BG231A
GTIN	4017918012069
Tömeg/db (csomagolással)	0,888 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,884 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

LM - Kábeljelölő-tartó

1004377

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004377>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
-------------	--------------

Méretek

Szélesség	31,27 mm
Magasság	62,55 mm
Mélység	5,96 mm

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Anyag alapelem	PA
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	1 mm ... 12 mm
------------------------	----------------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szerelés

Szerelési mód	Kábelkötőzővel szerelhető
---------------	---------------------------

LM - Kábeljelölő-tartó

1004377

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004377>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

LM - Kábeljelölő-tartó

1004377

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004377>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com