

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Jelölőcsík



1050017:0031

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1050017:0031>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölő, lapos, 10 részes, hosszában feliratozva a következő folytatólagos számokkal 31 ... 40, fehér, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szerelési mód: reteszelés

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1050017:0031
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BG2122
Termékkulcs	BG2122
GTIN	4017918194925
Tömeg/db (csomagolással)	1,31 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,3 g
Vámtarifaszám	49119900
Származási ország	DE

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Klemmenmarker
Raszterméret	5,2 mm

Feliratozás

Feliratozás	31 ... 40
-------------	-----------

Szerelés

Szerelési mód	reteszelés
---------------	------------

Az anyagok adatai

Szín	fehér (RAL 9010)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk)
Tárolhatóság	2 Év

Méretek

Szélesség	5,15 mm
Magasság	10,5 mm
Mélység	4,20 mm
Raszterméret	5,2 mm

Szövegmező

Szövegmező szélessége	5,15 mm
Szövegmező magassága	10,50 mm

Szabványok és meghatározások

Lemoshatóság	DIN 30646
	DIN VDE 0611

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Jelölőcsík



1050017:0031

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1050017:0031>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com