

WT-STEEL SH 7,9X679 - Brida



3240830

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240830>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujetacables fabricado en acero inoxidable (AISI 316), también apto para condiciones del entorno agresivas (entre otros: agua salada), para una agrupación y fijación rápidas y seguras

Datos comerciales

Código de artículo	3240830
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BE7132
Clave de producto	BE7132
GTIN	4046356705783
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99,99 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,9 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	GB

3240830

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240830>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sujetacables
Resistencia a la tracción GRP	1335 N

Dimensiones

Anchura	7,9 mm
Longitud	679 mm
Grosor de material máx.	0,25 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Acero inoxidable 1.4401/AISI 316
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≤ 203,00 mm
Resistencia a la tracción	1335 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-80 °C ... 538 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-80 °C ... 538 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí

Montaje

Tipo de montaje	No se puede soltar
-----------------	--------------------

WT-STEEL SH 7,9X679 - Brida

3240830

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240830>



Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240830>



cULus Listed

ID de homologación: E328576

WT-STEEL SH 7,9X679 - Brida



3240830

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240830>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

3240830

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240830>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es