

QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1204384>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Csupaszoló fogó PVC-vel szigetelt vezetékekhez, szigetelési tartomány: 0,08 - 6 mm², huzalvágás 6 mm² sodrott ill. 4 mm² tömör vezetékig

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1204384
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3121
Termékkulcs	BH3121
GTIN	4017918018863
Tömeg/db (csomagolással)	235,5 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	227 g
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	GB

QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1204384>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Általános adatok	Vezetékvágó 6 mm ² -ig
Általános adatok	Vezetékvágó AWG 10-ig

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	A California Prop. 65-re vonatkozó vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található
---------------------------	--

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Csupaszoló szerszám
A készlet tartalma:	1202072 CRIMPSET 6

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Keresztmetszet-tartomány metrikus	0,08 mm ² ... 6 mm ² (Csupaszolási tartomány)
	6 mm ² (Vágási tartomány)
Keresztmetszet-tartomány AWG	24 ... 10 (Csupaszolási tartomány)
	10 (Vágási tartomány)

Méretek

Hossz	205 mm
-------	--------

Az anyagok adatai

Szín	fekete
------	--------

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	0,5 mm ... 2,9 mm
------------------------	-------------------

QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1204384>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1204384>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1204384>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

QUICK WIREFOX 6 - Csupaszoló fogó



1204384

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1204384>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com