

CUTFOX-CD - Vezetékcsatorna-olló



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212474>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kábelcsatorna-vágó, a műanyag kábelezőcsatornák, fedelek és profilok méretre vágásához, 45°-os ütközővel sarokvágáshoz is, vágási hossz 75 mm

Az Ön előnyei

- Rugós visszatérítés
- A különleges élgeometria és az optimális karos áttétel könnyű, kevés erőt igénylő és sorjamentes vágást tesz lehetővé
- Csúszásmentes, ergonomikus nyél
- 45°-os ütközés
- Vágási szélesség: 75 mm
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradtságmentes és csúszásbiztos munkához
- Precíziós vágóél vezetékező csatornákhöz

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1212474
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3114
Termékkulcs	BH3114
GTIN	4046356527026
Tömeg/db (csomagolással)	461,9 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	439,2 g
Vámtarifaszám	82015000
Származási ország	DE

CUTFOX-CD - Vezetékcsatorna-olló



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212474>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Vágószerszám
Alkalmazás	Műanyag vezetékező csatorna
Terméktulajdonság	Bevont vágóél
	Kompakt kialakítás
	45°-os vagy 90°-os ütköző
	Habszivacs párna
	Reteszeléssel
	Max. 75 mm széles és 2,5 mm vastag vezetékező csatornákhoz

Méretek

Pengeszélesség	75 mm
Hossz	245 mm
Anyagvastagság	2,5 mm
Max. anyagvastagság	2,5 mm

Külső méretek

Külső átmérő	> 0 mm
--------------	--------

Az anyagok adatai

Szín	többszínű
------	-----------

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	> 0 mm
------------------------	--------

CUTFOX-CD - Vezetékcsonna-olló



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212474>

Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212474>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

CUTFOX-CD - Vezetékcsatorna-olló



1212474

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212474>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043716
ECLASS-15.0	21043716

ETIM

ETIM 9.0	EC000565
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	23151900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com