

WP-SC PA HF 28,5 BK - Manguito terminal para protección de cable



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240985>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Manguito terminal para protección de cable, material: PA 6, color: negro, clase de inflamabilidad según UL 94: V2, diámetro interior: 20,8 mm

Datos comerciales

Código de artículo	3240985
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356711036
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,256 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,294 g
Número de tarifa arancelaria	39174000
País de origen	DE

WP-SC PA HF 28,5 BK - Manguito terminal para protección de cable



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240985>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
------------------	----------

Dimensiones

Longitud	22 mm
Diámetro	28,5 mm

Dimensión interior

Diámetro interior	20,8 mm
-------------------	---------

Datos del material

Material	PA 6
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	sin halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
---------------------------------	-------------------

WP-SC PA HF 28,5 BK - Manguito terminal para protección de cable



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240985>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240985>



UL Recognized

ID de homologación: E86359



LR

WP-SC PA HF 28,5 BK - Manguito terminal para protección de cable



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240985>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

WP-SC PA HF 28,5 BK - Manguito terminal para protección de cable



3240985

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240985>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es