

BRIDGE- 5 - Átkötőhíd

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900749>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

3 fázisú hurkoló áthidaló a CONTACTRON termékcsalád 5 csavaros csatlakozású, 22,5 mm házszélességű moduljához, csatlakozóvezeték: 0,3 m, érvéghüvellyel.



Az Ön előnyei

- Illeszkedik a csavaros csatlakozású CONTACTRON ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS sorozatokhoz
- 2 - 10 darab maximum 22,5 mm-es modultávolságú készülék áthidalása
- Jelentős megtakarítás a vezetékezésben
- 575 V AC / 3 x 25 A-ig

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2900749
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	DK74Z1
Termékkulcs	DK74Z1
GTIN	4046356528474
Tömeg/db (csomagolással)	121,4 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	102,4 g
Vámtarifaszám	85444290
Származási ország	DE

BRIDGE- 5 - Átkötőhíd

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900749>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Hurkoló áthidaló
Termékcsalád	CONTACTRON
Áthidalható modulok száma	5

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültségtartomány	42 V AC ... 575 V AC
Üzemi áram	≤ 25 A

Kábel / vezeték

Csatlakozó vezeték hossza	0,3 m
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²


BRIDGE- 5 - Átkötőhíd

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900749>



Rajzok



Az ábra az BRIDGE- 4 változatot mutatja

BRIDGE- 5 - Átkötőhíd

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900749>



Engedélyek

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900749>



EAC

Engedély azonosítója: RU C-DE.A*30.B.01082



UL által lajstromozott

Engedély azonosítója: FILE E 172140



cUL Listed

Engedély azonosítója: FILE E 172140



cUL Listed

Engedély azonosítója: E228652



UL által lajstromozott

Engedély azonosítója: E228652

BRIDGE- 5 - Átkötőhíd

2900749

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2900749>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com