

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241041>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Prensaestopas de latón con rosca Pg, grado de protección IP40



Datos comerciales

Código de artículo	3241041
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356711777
Peso por unidad (incluido el embalaje)	74,87 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	74,87 g
Número de tarifa arancelaria	74122000
País de origen	DE

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241041>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión por tornillo de tubo de protección
Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
Salida de cables	recta
Tipo de rosca	Pg

Dimensiones

Anchura	39 mm
Altura	40 mm
Longitud	40 mm
Ancho entre caras	34 mm
Ancho entre caras en montaje	34 mm 36 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	27 mm
-------------------	-------

Dimensión interior

Diámetro interior	20,5 mm
-------------------	---------

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado
Sustancias contenidas	sin halógenos

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	Conexión por tornillo de la manguera de protección
---------------------	--

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241041>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241041>



VDE Zeichengenehmigung

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241041>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27430310
ECLASS-15.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP40 PG21 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241041

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241041>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	acf1ff08-949a-4f3e-9b8a-388b8e150d1d

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es