

UMK-SE 11,25-1 - Oldalelem

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970442>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Oldalelem, 11,25 mm széles, jelölőtartó horony nélkül



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2970442
Csomagolási egység	50 Darab
Minimális rendelési mennyiség	50 Darab
Értékesítési kulcs	ACHDCA
Termékkulcs	ACHDCA
GTIN	4017918087722
Tömeg/db (csomagolással)	5,497 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	5,497 g
Vámtarifaszám	85389099
Származási ország	PL

UMK-SE 11,25-1 - Oldalelem

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970442>




Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	A falra szerelhető csatlakozóház oldalrésze
Elektronikaház típus	Extrudált profilház
Házsorozat	UMK
Termékcsalád	UMK SE

Méretetek

Méretezrajz	
Hossz	11,25 mm

Külső méretek

Profilszélesség (külső)	77 mm
-------------------------	-------

Belső méretek

Profilszélesség (belső)	72,2 mm
-------------------------	---------

Az anyagok adatai

Szín (Ház)	zöld (RAL 6021)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Készülékház anyaga	PA

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően)
--------------------------------	--


UMK-SE 11,25-1 - Oldalelem

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970442>



Rajzok



UMK-SE 11,25-1 - Oldalelem

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970442>



Engedélyek

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970442>



UL által elismert

Engedély azonosítója: E240868

UMK-SE 11,25-1 - Oldalelem

2970442

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970442>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com