

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Sujetar la escuadra de fij. p. mangueras de protección con dos tornillos



## Datos comerciales

Código de artículo	3241087
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	AF7DSA
Clave de producto	AF7DSA
GTIN	4046356712309
Peso por unidad (incluido el embalaje)	64,056 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	64 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	DE

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de atornillado	M40

### Dimensiones

Diámetro de taladro	43 mm
---------------------	-------

### Datos del material

Material	Acero, galvanizado
Sustancias contenidas	sin halógenos

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Tipo de atornillado	M40
---------------------	-----

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 200 °C
---------------------------------	-------------------

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430309
ECLASS-15.0	27430309

### ETIM

ETIM 9.0	EC001458
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

# WP-BASE A M40 - Escuadra de fijación de tubo de protección



3241087

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241087>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)