

DS-ST 4 - Fedélszegmens



3036615

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036615>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Fedélszegmens, mélység: 36,5 mm, magasság: 87 mm, szín: szürke



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	3036615
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE2Z1X
Termékkulcs	BE2Z1X
GTIN	4017918607357
Tömeg/db (csomagolással)	1,11 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,881 g
Vámtarifaszám	85389099
Származási ország	DE

DS-ST 4 - Fedélszegmens

3036615

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036615>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Lezárófedél
-------------	-------------

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között)
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet (működés)	-5 °C ... 70 °C
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	30 % ... 70 %

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Anyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

Méretek

Magasság	87 mm
Mélység	36,5 mm
Min. anyagvastagság	1 mm

Tudnivalók

Általános adatok	Eészleges fedelet kell alkalmazni, ha a nagyobb számú csatlakozóponttal rendelkező sorkapcsokat nem lehet elfedni egy következő sorkapocs kontúrjával.
------------------	--

DS-ST 4 - Fedélszegmens

3036615

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036615>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-15.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

DS-ST 4 - Fedélszegmens

3036615

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/3036615>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com