

PTFIX-NS35 - Adaptador para carril DIN



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274054>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Adaptador para carril DIN, para NS 35 y NS 15, para alojar bloques FIX de 2,5 mm², 4 mm² y 10 mm² en dirección vertical, color: gris



Datos comerciales

Código de artículo	3274054
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	BEAZ11
Clave de producto	BEAZ11
GTIN	4055626377162
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,595 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,515 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

3274054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274054>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Para NS 35 y NS 15, para alojar bloques FIX de 2,5 mm ² , 4 mm ² y 10 mm ² en dirección vertical
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
------------------	---------------------

Dimensiones

Anchura	28,6 mm
Altura	58,1 mm
Profundidad	11 mm
Profundidad en NS 35/7,5	15 mm
Profundidad en NS 35/15	22,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 15

PTFIX-NS35 - Adaptador para carril DIN



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274054>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX-NS35 - Adaptador para carril DIN



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3274054>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es