

PSB 4/7/6 - Presa multipla di prova

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0303299>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Presa multipla di prova, numero poli: 1, colore: color argento



I vantaggi

- La presa di prova sicura si verifica con prese per spine di prova PSB...
- Tutte le prese per spine di prova vengono avvitate nel vano di ponticellamento
- Tutte le prese per spine di prova vengono avvitate nel vano di ponticellamento

Dati commerciali

Codice articolo	0303299
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z3X
Codice prodotto	BE1Z3X
Pagina del catalogo	Pagina 590 (C-1-2019)
GTIN	4017918000417
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2,25 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2,17 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

PSB 4/7/6 - Presa multipla di prova

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0303299>



Dati tecnici


Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Presse per spine di prova
Numero di poli	1

Dati di collegamento

Collegamento	Attacco connettore
--------------	--------------------

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	6 mm
Altezza	6 mm
Diametro connettore	4,1 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale contatto	ottone nichelato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C


PSB 4/7/6 - Presa multipla di prova

0303299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0303299>



Disegni



PSB 4/7/6 - Presa multipla di prova



0303299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0303299>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSB 4/7/6 - Presa multipla di prova



0303299

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0303299>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com