

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0801733>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kalapsín lyukasztott, 25 db-os csomagolás (50 m), az EN 60715 szerint, anyag: Acél, horganyzott, felületkezelte, Standard profil, szín: ezüst

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0801733
Csomagolási egység	25 Darab
Minimális rendelési mennyiség	25 Darab
Értékesítési kulcs	BE7244
Termékkulcs	BE7244
GTIN	4017918006686
Tömeg/db (csomagolással)	660 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	660 g
Vámtarifaszám	72166190
Származási ország	DE

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0801733>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Kalapsín
-------------	----------

Méreték

Méretrajz	
Szélesség	35 mm
Lyukszélesség	15 mm
Lyukmagasság	6,2 mm
Mélység	7,5 mm
Hossz	2000 mm
Furattávolság	25 mm
Furatlyuk átmérője	6,2 mm ... 15 mm

Az anyagok adatai

Szín	ezüstsínű
Anyag	Acél
Bevonat	horganyzott, felületkezel

Szabványok és meghatározások

Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Vizsgálatok	az EN 60715 szerint


NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0801733>



Rajzok



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0801733>

Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott



0801733

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0801733>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com