

STP 5-3 - Jelölő-hordozók



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810562>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Jelölő-hordozók, ST 2,5-3L háromemeletes rugós sorkapocsba pattintható, UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 vagy ZBF 5 típussal feliratozható, szürke, felirat nélkül, szerelési mód: dugaszolás, szövegmező magassága: 10,5 mm, szövegmező szélessége: 5 mm

Az Ön előnyei

- A huzalozott többemeletes kapcsok feliratozó felületeit a jelölőtartók felnagyítják
- A jelölőtartók kivételüktől függően a felső kapocsszint tartóárkaiba dugaszolhatók

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0810562
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	BG211A
Termékkulcs	BG211A
GTIN	4017918877934
Tömeg/db (csomagolással)	0,596 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,58 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

STP 5-3 - Jelölő-hordozók



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810562>

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
-------------	--------------

Méretek

Szélesség	5,10 mm
Magasság	32,00 mm
Mélység	34,88 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Anyag alapelem	PA
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szerelés

Szerelési mód	dugasolás
---------------	-----------

STP 5-3 - Jelölő-hordozók

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810562>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 5-3 - Jelölő-hordozók



0810562

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0810562>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com