

KLM 3 - Kapocsléc jelölő-hordozó



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0811969>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Kapocssor jelölőhordozó, állítható magasságú, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 és CLIPFIX 35-5 végbakhoz, 20 x 8 mm formátumú jelölőcímkékkel feliratozható



Az Ön előnye

- A KLM sorozatot kifejezetten a CLIPFIX végtartó kapcsokhoz fejlesztettük ki
- Finom raszterbeosztás teszi lehetővé a feliratozó felület magasságának fokozatmentes beállítását

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	0811969
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	BG211A
Termékkulcs	BG211A
GTIN	4017918952891
Tömeg/db (csomagolással)	0,55 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,538 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

KLM 3 - Kapocsléc jelölő-hordozó

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0811969>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
-------------	--------------

Méretek

Szélesség	10,00 mm
Magasság	21,60 mm
Mélység	27,32 mm

Az anyagok adatai

Szín	szürke (RAL 7042)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Anyag alapelem	PA
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B)	125 °C
Összetevők	halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szerelés

Szerelési mód	dugaszolás
---------------	------------

KLM 3 - Kapocsléc jelölő-hordozó

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0811969>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM 3 - Kapocsléc jelölő-hordozó



0811969

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/0811969>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com