

KLM-A - Kapocsléc jelölő-hordozó



1004348

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004348>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Kapocsléc-jelölő, a lécek jelöléséhez, állítható magasságú, E/UK, E/NS 35 N vagy CLIPFIX 35 végtartókkal használható, betűmező mérete: 44 x 7 mm

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1004348
Csomagolási egység	100 Darab
Minimális rendelési mennyiség	100 Darab
Értékesítési kulcs	BG211A
Termékkulcs	BG211A
GTIN	4017918012038
Tömeg/db (csomagolással)	1,6 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	1,6 g
Vámtarifaszám	39269097
Származási ország	DE

KLM-A - Kapocsléc jelölő-hordozó

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004348>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartók
-------------	--------------

Méretek

Szélesség	9,50 mm
Magasság	46,00 mm
Mélység	36,50 mm

Az anyagok adatai

Szín	átlátszó
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	HB
Anyag alapelem	ABS
Összetevők	szilikon- és halogénmentes

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	23 °C
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás)	50 %

Szerelés

Szerelési mód	dugasolás
---------------	-----------

KLM-A - Kapocsléc jelölő-hordozó

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004348>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KLM-A - Kapocsléc jelölő-hordozó

1004348

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1004348>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com