

SZS 0,6X2,5 VDE - Csavarhúzó



1205040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1205040>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 0,6x2,5x80 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Az Ön előnyei

- Akár 1000 V-os váltakozó feszültségű vagy 1500 V-os egyenfeszültségű, áram alatt levő alkatrészekre vagy azok közelében történő munkához
- A szerszámok ergonomikus kétrészes biztonsági fogantyúval vannak felszerelve
- A penge nagy felületen fekszik fel a csavarfejben
- Darabonként bevizsgált biztonsági csavarozók a DIN EN 60900 (VDE0682-201) szabvány szerint

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1205040
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BH3144
Termékkulcs	BH3144
GTIN	4017918019082
Tömeg/db (csomagolással)	31,12 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	31 g
Vámtarifaszám	82054000
Származási ország	CZ

SZS 0,6X2,5 VDE - Csavarhúzó

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1205040>



Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus

Csavarozószerszám

Kialakítás

Penge


Csatlakozási adatok

Kihajtás

Nyílás

Méretek

Méretrajz



Szélesség

26 mm

Pengeszélesség

2,5 mm

Pengemagasság

80 mm

Hossz

161 mm

Kulcsnyílás

0 mm

Szerelési kulcsnyílás

0 mm

Pengevastagság

0,6 mm

Az anyagok adatai

Anyag

ötvözött szerszámacél

Szabványok és meghatározások

Vizsgálatok

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

SZS 0,6X2,5 VDE - Csavarhúzó


1205040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1205040>



Rajzok

Méretrajz



SZS 0,6X2,5 VDE - Csavarhúzó

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1205040>



Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1205040>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE jelölés engedélyezése

Engedély azonosítója: 086858

SZS 0,6X2,5 VDE - Csavarhúzó

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1205040>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 9.0	EC000158
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SZS 0,6X2,5 VDE - Csavarhúzó

1205040

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1205040>



Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés
--	---

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com