

WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212150>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Csupaszoló szerszám, 0,02 - 10 mm² keresztmetszetű vezetékekhez és erekhez, önbeállító, legfeljebb 18 mm csupaszolási hossz, vágási képesség legfeljebb 10 mm² hajlékony / 1,5 mm² tömör, cserélhető csupaszoló kés

Termékleírás

behelyezhető csupaszoló kés: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB és 1212314 WIREFOX 6SC/SB, közvetlen pótalkatrész: 1212152 WIREFOX 10/SB

Az Ön előnyei

- Rugalmasan beállítható ütköző a csupaszolási hosszhoz
- Praktikus beépített huzalvágó
- A WIREFOX ... csupaszolófogókat a legkülönbözőbb szigetelésekhez és vezetékátmérőkhöz alkalmazkodó automatikus beállító mechanizmus jellemzi

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1212150
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3121
Termékkulcs	BH3121
GTIN	4046356454407
Tömeg/db (csomagolással)	211,8 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	201,5 g
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	SE

WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212150>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Csupaszoló szerszám
Alkalmazás	Standard
Terméktulajdonság	Automatikus beállítómechanika
	Cserélhető csupaszolóké

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Keresztmetszet-tartomány metrikus	0,02 mm ² ... 10 mm ² (Csupaszolási tartomány)
	1,5 mm ² (Vágási tartomány)
Keresztmetszet-tartomány AWG	34 ... 8 (Csupaszolási tartomány)
	16 (Vágási tartomány)
Csupaszolási hossz	2 mm ... 18 mm

Méret

Szélesség	20 mm
Magasság	90 mm
Hossz	191 mm

Az anyagok adatai

Szín	fekete/zöld
------	-------------

WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212150>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212150>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212150>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám



1212150

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212150>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket

Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)

Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com