

WIREFOX-D 13 - Csupaszoló szerszám



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212162>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Csupaszolószerszám 8 - 13 mm közötti átmérőjű installációs vezetékek, pl. NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm² csupaszításához, 0,2 mm² - 4 mm² közötti keresztmetszetű erek csupaszolásához, hosszvágó pengével és kitolható késsel

Az Ön előnyei

- Precíziós szigetelés-eltávolító szerszámok nagy választékban
- Minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszám

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1212162
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH3122
Termékkulcs	BH3122
GTIN	4046356454155
Tömeg/db (csomagolással)	90,3 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	63,5 g
Vámtarifaszám	82055980
Származási ország	DE

WIREFOX-D 13 - Csupaszoló szerszám



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212162>

Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Csupaszoló szerszám
Alkalmazás	Standard
Terméktulajdonság	Nyitásgátlóval
	Szokványos kerek kábelek csupaszolása
	Beépített kábelkés
	Hosszanti vágás funkció

Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás

Keresztmetszet-tartomány metrikus	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Keresztmetszet-tartomány AWG	24 ... 12
Csupaszolási hossz	≤ 100 mm

Méretek

Szélesség	27,5 mm
Magasság	37 mm
Hossz	125 mm

Külső méretek

Külső átmérő	8 mm ... 13 mm
--------------	----------------

Az anyagok adatai

Szín	többszínű
------	-----------

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	8 mm ... 13 mm
------------------------	----------------

WIREFOX-D 13 - Csupaszoló szerszám

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212162>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212162>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX-D 13 - Csupaszoló szerszám

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212162>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX-D 13 - Csupaszoló szerszám



1212162

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212162>

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés
--	---

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com