

CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212207>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Oldaltvágó kemény (zongorahúr) és puha huzalokhoz, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC bevizsgálással

Az Ön előnyei

- Precíziós vágóél puha és kemény huzalokhoz
- VDE-ellenőrzött
- Keményebb anyagok vágása kis erőfeszítéssel a nagy áttételnek köszönhetően
- Speciális szerszámacél hosszú távú használathoz

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	1212207
Csomagolási egység	1 Darab
Minimális rendelési mennyiség	1 Darab
Értékesítési kulcs	BH311S
Termékkulcs	BH311S
GTIN	4046356454230
Tömeg/db (csomagolással)	215,3 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	212,7 g
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	DE

Műszaki adatok

Tudnivalók

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

A California Prop. 65-re vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában található

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Vágószerszám
Alkalmazás	Alumínium
	Réz
	Zongorahúr
Terméktulajdonság	Induktív eljárással keményített precíziós vágóél
	Ergonomikus kétkomponensű fogantyú
	Csekély erő kifejtés
	Speciális szerszámacél, kovácsolt és olajban edzett
	~ 62 HRC
	VDE-ellenőrzött

Méretek

Hossz	160 mm
-------	--------

Az anyagok adatai

Szín	többszínű
------	-----------

Kábel / vezeték

Vezeték külső átmérője	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

Szabványok és meghatározások

Vizsgálatok	DIN EN 60900 (VDE 0682 201. RÉSZ)
	DIN ISO 5746

CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212207>



Engedélyek

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212207>



EAC

Engedély azonosítója: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE jelölés engedélyezése

Engedély azonosítója: 40052526

CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1212207>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Nem alkalmazható, nem elektromos vagy elektronikus berendezés
--	---

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com