

# SEALING PLUG 8X16 RD - Záródugaszok



1400257

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1400257>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Záródugaszok, szín: piros



## Kereskedelmi adatok

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Cikkszám                      | 1400257       |
| Csomagolási egység            | 10 Darab      |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab      |
| Értékesítési kulcs            | AF7DZX        |
| Termékkulcs                   | AF7DZX        |
| GTIN                          | 4046356478717 |
| Tömeg/db (csomagolással)      | 1,026 g       |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül)  | 0,752 g       |
| Vámtarifaszám                 | 39235090      |
| Származási ország             | DE            |

# SEALING PLUG 8X16 RD - Záródugaszok



1400257


<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1400257>

## Műszaki adatok

### A cikk tulajdonságai

|             |          |
|-------------|----------|
| Terméktípus | Záródugó |
|-------------|----------|

### Méretetek

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Méretrajz |  |
| Szélesség | 7,80 mm                                                                            |
| Hossz     | 16 mm                                                                              |
| Átmérő    | 7,8 mm                                                                             |
|           | 7,8 mm                                                                             |

### Az anyagok adatai

|       |    |
|-------|----|
| Anyag | PA |
|-------|----|

### Környezeti feltételek és élettartam

#### Környezeti feltételek

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 100 °C |
|--------------------------------|-------------------|

### Szerelés

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési útmutató | A záródugó fejének a szerelés után is láthatónak kell lennie a tömszelencében (lásd a „szerelés után” c. fényképet). |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SEALING PLUG 8X16 RD - Záródugaszok


1400257

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1400257>



## Rajzok

Méretrajz



Méretrajz

# SEALING PLUG 8X16 RD - Záródugaszok



1400257

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1400257>

## Besorolások

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# SEALING PLUG 8X16 RD - Záródugaszok



1400257

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1400257>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen, Nincsenek mentességi szabályok |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                             |
|                                        | Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok |

### EU REACH SVHC

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

[phoenixhu@phoenixcontact.com](mailto:phoenixhu@phoenixcontact.com)