

FBRI 10-5 N - Fix átkötőhíd

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2770642>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.



Fix átkötőhíd, raszterméret: 5,2 mm, pólusszám: 10, szín: ezüstsínű

Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2770642
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	BE1Z2X
Termékkulcs	BE1Z2X
GTIN	4017918068028
Tömeg/db (csomagolással)	13,16 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	12,8 g
Vámtarifaszám	85369095
Származási ország	PL

FBRI 10-5 N - Fix átkötőhíd

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2770642>



Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Csavarozható átkötőhíd
Pólusszám	10
Raszterméret	5,2 mm

Méretek

Raszterméret	5,2 mm
--------------	--------

Az anyagok adatai

Szín	ezüstszínű
Anyag	Cu
Szigetelőanyag	PA

Szerelés

Szerelési mód	Csavaros szerelés
---------------	-------------------

FBRI 10-5 N - Fix átkötőhíd

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2770642>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com