

UMK-BE 22,5 - Alapelem

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970028>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Felépíthető elektronikaház, dugaszmodul alapelem



Kereskedelmi adatok

Cikkszám	2970028
Csomagolási egység	10 Darab
Minimális rendelési mennyiség	10 Darab
Értékesítési kulcs	ACHDCA
Termékkulcs	ACHDCA
GTIN	4017918087555
Tömeg/db (csomagolással)	9,39 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	9,39 g
Vámtarifaszám	84879090
Származási ország	PL

UMK-BE 22,5 - Alapelem

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970028>




Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Falra szerelhető készülékház alsó rész
Elektronikaház típus	Extrudált profilház
Házsorozat	UMK
Termékcsalád	UMK BE
Kialakítás	Modulszélesség 22,5 mm; mivel a készülékház felfelé nyitott maradhat, ezért a profilmagasságon túlnyúló felépítmények is lehetségesek
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll	nem

Méretek

Méretrajz	
Mélység	15,5 mm
Hossz	22,5 mm

Külső méretek

Profilszélesség (külső)	77 mm
-------------------------	-------

Belső méretek

Profilszélesség (belső)	72,2 mm
-------------------------	---------

Az anyagok adatai

Szín (Ház)	zöld (RAL 6021)
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V2
Készülékház anyaga	PA
Felszín minősége	kezeletlen

Környezeti feltételek és élettartam

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően)
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 55 °C
Környezeti hőmérséklet (szerelés)	-5 °C ... 100 °C
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás)	80 %


UMK-BE 22,5 - Alapelem

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970028>



Rajzok



UMK-BE 22,5 - Alapelem

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970028>



Engedélyek

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970028>



UL által elismert

Engedély azonosítója: E240868

UMK-BE 22,5 - Alapelem

2970028

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/2970028>



Besorolások

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket	Igen, Nincsenek mentességi szabályok
--	--------------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok

EU REACH SVHC

REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)	Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
--	---

Phoenix Contact 2025 © – minden jog fenntartva

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest

Csörsz utca 49-51.

+36 1 555 1000

phoenixhu@phoenixcontact.com