

# PMH 1:GROSSBUCHSTABEN J - Segnafile



0800475:J

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800475:J>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafile, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: Lettere, per diametro 1,9 ... 3,8 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

## Dati commerciali

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 0800475:J                                                             |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi                                                             |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi                                                             |
| Codice vendita                      | BG222B                                                                |
| Codice prodotto                     | BG222B                                                                |
| GTIN                                | 4017918558918                                                         |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,103 g                                                               |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,09 g                                                                |
| Numero tariffa doganale             | 49119900                                                              |
| Paese di origine                    | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
|------------------|-----------------|

### Siglatura

|           |         |
|-----------|---------|
| Siglatura | Lettere |
|-----------|---------|

### Dimensioni

|           |         |
|-----------|---------|
| Larghezza | 3,2 mm  |
| Lunghezza | 4,50 mm |

### Misure esterne

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Diametro esterno | 1,9 mm ... 3,8 mm |
|------------------|-------------------|

### Campo di testo

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 3,20 mm |
| Altezza del campo di testo   | 2,60 mm |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Colore                                 | giallo (RAL 1018)                  |
| Materiale                              | Etilene vinil acetato (EVA)        |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                 |
| Sostanze contenute                     | senza silicone, alogenati e cadmio |

### Normative e prescrizioni

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

### Montaggio

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

# PMH 1:GROSSBUCHSTABEN J - Segnafile



0800475:J

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800475:J>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001530 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

0800475:J

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800475:J>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)