

REKORD KER-EX - Morsetto passante



0551054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0551054>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 76 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 32, colore: nocciola

Dati commerciali

Codice articolo	0551054
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BE1211
Codice prodotto	BE1211
GTIN	4017918002886
Peso per pezzo (confezione inclusa)	50,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	48,785 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto per temperature elevate
Numero collegamenti	2
Numero di file	1

Dati di collegamento

Numero di connessioni per ogni piano	2
Filettatura	M 4
Coppia di serraggio	1,2 ... 1,8 Nm
Lunghezza del tratto da spelare	11 mm
Sezione conduttore rigida	0,5 mm ² ... 16 mm ²
Sezione conduttore AWG	20 ... 6 (convertito secondo IEC)
Sezione conduttore flessibile	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Sezione conduttore flessibile [AWG]	20 ... 8 (convertito secondo IEC)
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica)	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Corrente nominale	76 A
Corrente di carico massima	76 A
Tensione nominale	800 V

Dimensioni

Larghezza	10,2 mm
-----------	---------

Indicazioni materiale

Colore	nocciola
Materiale	Ceramica
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PA

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Parete laterale aperta	Sì
------------------------	----

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 32
-------------------	-------

REKORD KER-EX - Morsetto passante



0551054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0551054>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com