

EMLPR (80X60) - Protezione da contatto



0800358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800358>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Protezione da contatto, Foglio, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4



I vantaggi

- Elevato carico meccanico e chimico
- Etichetta molto spessa, ma flessibile e trasparente in PU senza alogenati
- Adatto per l'impiego duraturo all'aperto
- Viene incollato o innestato per la protezione dei CARRIER ... siglati

Dati commerciali

Codice articolo	0800358
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
Pagina del catalogo	Pagina 353 (C-3-2019)
GTIN	4046356612487
Peso per pezzo (confezione inclusa)	11,12 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,12 g
Numero tariffa doganale	39199080
Paese di origine	US

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
------------------	-----------

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	4
Numero di cartellini per riga	1

Dimensioni

Larghezza	80 mm
Lunghezza	60 mm

Indicazioni materiale

Spessore pellicola	210 µm
Colla	Acrilato
Colore	trasparente
Materiale	PUR
Sostanze contenute	Senza alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici

Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	4000 h

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN 50018:2013-05 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Livello climatico	AHT 1,0 S
Cicli	2

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C
Condizioni di immagazzinamento consigliate	18 ... 26 °C / 60 % umidità dell'aria relativa.
Capacità di conservazione	12 mesi

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

EMLPR (80X60) - Protezione da contatto



0800358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800358>

Classifiche

ETIM

ETIM 8.0

EC002113

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

EMLPR (80X60) - Protezione da contatto



0800358

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800358>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com