

PMH 4:SYMBOLS + - Segnafilo

0800608:+

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800608:+>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, siglatura longitudinale con il simbolo: Simboli, per diametro 8,5 ... 12,0 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0800608:+ |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BG222B |
| Codice prodotto | BG222B |
| GTIN | 4017918568153 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,796 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,664 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tipo di prodotto | Segnaconduttore siglato |
| Esecuzione | Profilo |

Siglatura

| | |
|-----------|---------|
| Siglatura | Simboli |
|-----------|---------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

Indicazioni materiale

| | |
|--|------------------------------------|
| Colore | giallo (RAL 1018) |
| Materiale | Etilene vinil acetato (EVA) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |

Dimensioni

| | |
|-----------|----------|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Lunghezza | 11,00 mm |

Misure esterne

| | |
|------------------|------------------|
| Diametro esterno | 8,5 mm ... 12 mm |
|------------------|------------------|

Campo di testo

| | |
|------------------------------|---------|
| Larghezza del campo di testo | 6,20 mm |
| Altezza del campo di testo | 4,00 mm |

Normative e prescrizioni

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------|-----------------------------|

PMH 4:SYMBOLE + - Segnafile



0800608:+

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800608:+>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com