

PMH 3:UNBEDRUCKT - Segnafilo



0800530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800530>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura illustra una combinazione di lettere maiuscole, simboli e numeri nelle versioni PMH -0, -2 e 4

Segnafilo, yellow (RAL 1018), in bianco, diametro cavi: 5 ... 9 mm: senza siglatura, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 2,6 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0800530
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG221B
Codice prodotto	BG221B
GTIN	4017918006099
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,56 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,56 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
------------------	-----------------

Siglatura

Siglatura	senza siglatura
-----------	-----------------

Dimensioni

Larghezza	4,2 mm
Altezza	9,5 mm
Lunghezza	6,6 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,2 mm
Altezza del campo di testo	2,6 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5 mm ... 9 mm
-----------------------------	---------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-45 °C ... 70 °C
----------------------------------	------------------

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

0800530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800530>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0800530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com