

# UCT-EM (10X8) TQ - Cartellino ad innesto



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801486>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cartellino ad innesto, Scheda, turchese, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 36

## Dati commerciali

Codice articolo	0801486
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2418
Codice prodotto	BG2418
GTIN	4046356673365
Peso per pezzo (confezione inclusa)	12,96 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

# UCT-EM (10X8) TQ - Cartellino ad innesto



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801486>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Gerätemarker
------------------	--------------

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	36
Numero di cartellini per riga	6

### Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

### Indicazioni materiale

Conforme alla normativa RoHS	sì
Colore	turchese
Materiale	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C
----------------------------------	-------------------

### Dimensioni

Larghezza	10 mm
Lunghezza	8 mm

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

# UCT-EM (10X8) TQ - Cartellino ad innesto



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801486>

## Classifiche

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131504
-------------	----------

# UCT-EM (10X8) TQ - Cartellino ad innesto



0801486

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801486>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)