

PMH 3:UNBEDRUCKT - Segnafilo



0800530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800530>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, giallo, in bianco, diametro cavi: 5 ... 9 mm: senza siglatura, tipo di montaggio: infilamento, altezza del campo di testo: 2,6 mm, larghezza del campo di testo: 4,2 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0800530
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG221B
Codice prodotto	BG221B
GTIN	4017918006099
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,56 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,56 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttore siglato
------------------	-------------------------

Siglatura

Siglatura	senza siglatura
-----------	-----------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-45 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	> 10 °C

Dimensioni

Larghezza	4,2 mm
Altezza	9,5 mm
Lunghezza	6,6 mm

Misure esterne

Diametro esterno	5 mm ... 9 mm
------------------	---------------

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,2 mm
Altezza del campo di testo	2,6 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

0800530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800530>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0800530

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800530>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com