

PMH 3:SYMBOLE PEN - Segnafile

0800569:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800569:PEN>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafile, siglatura longitudinale con il simbolo: Simboli, per diametro 5,0 ... 9,0 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

Dati commerciali

Codice articolo	0800569:PEN
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG222B
Codice prodotto	BG222B
GTIN	4017918559212
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.300 MGM
Peso per pezzo (confezione esclusa)	680 MGM
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	CZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttore siglato
------------------	-------------------------

Siglatura

Siglatura	Simboli
-----------	---------

Dimensioni

Larghezza	4,2 mm
Altezza	9,5 mm
Lunghezza	6,60 mm

Misure esterne

Diametro esterno	5 mm ... 9 mm
------------------	---------------

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,20 mm
Altezza del campo di testo	2,60 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

PMH 3:SYMBOLE PEN - Segnafile



0800569:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800569:PEN>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0

27281102

ETIM

ETIM 9.0

EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com