

CES-STPG-GY-6 - Isolatori passanti



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801676>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Isolatori passanti, piccoli, numero dei conduttori: 1, esecuzione: Cavo a sezione circolare, intagliato, diametro esterno conduttore: 1x 5 mm ... 6 mm, materiale: SEBS (senza alogenati), colore: grigio, lunghezza: 29,5 mm, larghezza: 19,5 mm, altezza: 17 mm

Descrizione del prodotto

Isolatori passanti intagliati

Dati commerciali

Codice articolo	0801676
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	AF7CCX
Codice prodotto	AF7CCX
GTIN	4046356674829
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,84 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,84 g
Numero tariffa doganale	40169997
Paese di origine	PL

CES-STPG-GY-6 - Isolatori passanti

0801676


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801676>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Isolatore passante
Numero dei conduttori	1

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	19,5 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza	29,5 mm

Indicazioni materiale

Materiale	SEBS (senza alogenati)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	1x 5 mm ... 6 mm
-----------------------------	------------------

Caratteristiche

Dimensioni degli isolatori	piccoli
Versione, Formato	Cavo a sezione circolare
Versione, Isolatore per cavi	intagliato

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 80 °C (statico)

CES-STPG-GY-6 - Isolatori passanti


0801676

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801676>



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

CES-STPG-GY-6 - Isolatori passanti



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801676>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801676>



cUL Recognized
ID omologazione: E255026



UL Recognized
ID omologazione: E255026

DNV

ID omologazione: TAE00003VJ

CES-STPG-GY-6 - Isolatori passanti



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801676>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-STPG-GY-6 - Isolatori passanti



0801676

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801676>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.0 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,058 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com