

# CES-B24-WRG-BK - Guarnizione piatta



0801727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801727>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Guarnizione piatta in NBR, dimensione B24



## Dati commerciali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo                     | 0801727       |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi      |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi      |
| Codice vendita                      | AF7CZX        |
| Codice prodotto                     | AF7CZX        |
| GTIN                                | 4046356675260 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13 g          |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3,24 g        |
| Numero tariffa doganale             | 40169300      |
| Paese di origine                    | DE            |

# CES-B24-WRG-BK - Guarnizione piatta



0801727


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801727>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tipo di prodotto | Guarnizione |
| Tipo             | B24         |

### Dimensioni

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Disegno quotato           |  |
| Larghezza                 | 57,5 mm  |
| Altezza                   | 2,5 mm   |
| Lunghezza                 | 147 mm   |
| Distanza fori orizzontale | 130 mm   |
| Distanza fori verticale   | 32 mm  |
| Diametro foro             | 4,5 mm   |

### Indicazioni materiale

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Materiale guarnizione | NBR |
|-----------------------|-----|


### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 80 °C (statico) |
|----------------------------------|----------------------------|

Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

# CES-B24-WRG-BK - Guarnizione piatta



0801727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801727>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801727>

**DNV**

ID omologazione: TAE00003VJ

0801727

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801727>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 23071590 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |                    |
|---|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|---|--------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E  |
|  | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---|---|

### EF3.0 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,582 kg CO2e |
|---------|---------------|