

PMH 4:GROSSBUCHSTABEN W - Segnafilo



0800598:W

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800598:W>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Segnafilo, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: Lettere, per diametro 8,5 ... 12,0 mm, giallo, tipo di montaggio: infilamento

Dati commerciali

Codice articolo	0800598:W
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Codice vendita	BG222B
Codice prodotto	BG222B
GTIN	4017918491352
Peso per pezzo (confezione inclusa)	750 MGM
Peso per pezzo (confezione esclusa)	720 MGM
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna.

PMH 4:GROSSBUCHSTABEN W - Segnafilo



0800598:W

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800598:W>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnaconduttori
------------------	-----------------

Siglatura

Siglatura	Lettere
-----------	---------

Dimensioni

Larghezza	6,2 mm
Altezza	16,5 mm
Lunghezza	11,00 mm

Misure esterne

Diametro esterno	8,5 mm ... 12 mm
------------------	------------------

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	6,20 mm
Altezza del campo di testo	4,00 mm

Indicazioni materiale

Colore	giallo (RAL 1018)
Materiale	Etilene vinil acetato (EVA)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Sostanze contenute	senza silicone, alogenati e cadmio

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	infilamento
-------------------	-------------

PMH 4:GROSSBUCHSTABEN W - Segnafile



0800598:W

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800598:W>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMH 4:GROSSBUCHSTABEN W - Segnafile



0800598:W

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800598:W>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com