

ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 109-120 - Nastro Zack



0803605:0109

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803605:0109>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura Zack piatta, 120 pezzi, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 109 ... 120, per tutti i morsetti con passo 5,2 mm, bianco, per morsetti con spessore: 5,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

Dati commerciali

Codice articolo	0803605:0109
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2123
Codice prodotto	BG2123
GTIN	4017918599065
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5,44 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,44 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL

0803605:0109

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803605:0109>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti siglati
Passo	5,2 mm
Esecuzione	piatta

Siglatura

Siglatura	109 ... 120
-----------	-------------

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Dimensioni

Larghezza	4,55 mm
Altezza	6,5 mm
Passo	5,2 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	4,20 mm
Altezza del campo di testo	5,20 mm

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 109-120 - Nastro Zack



0803605:0109

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0803605:0109>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com