

# SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Scheda di siglatura



0804073:0031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804073:0031>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura, Foglio, bianco, siglatura longitudinale: numeri progressivi da 31 ... 40, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 14, altezza del campo di testo: 2,8 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

## Dati commerciali

Codice articolo	0804073:0031
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2123
Codice prodotto	BG2123
GTIN	4017918494193
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,65 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,65 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

# SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Scheda di siglatura



0804073:0031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804073:0031>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti siglati
Passo	3,5 mm

### Siglatura

Numero dei cartellini singoli	14
Numero strisce di siglatura	14
Direzione di siglatura	siglatura longitudinale
Siglatura	numeri progressivi da 31 ... 40

### Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

### Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	Poliestere

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

#### Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

### Dimensioni

Larghezza	3,5 mm
Altezza	2,8 mm
Passo	3,5 mm

#### Campo di testo

Larghezza del campo di testo	3,5 mm
Altezza del campo di testo	2,8 mm

### Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

# SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Scheda di siglatura



0804073:0031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804073:0031>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

### ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)