

ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta




0807180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807180>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Scheda di siglatura Zack piatta, Scheda, arancione (RAL 2003), in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120



Dati commerciali

Codice articolo	0807180
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2113
Codice prodotto	BG2113
GTIN	4017918157548
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6,211 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,211 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta



0807180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807180>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Targhetta per morsetti
Passo	5,2 mm

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	120
Numero di cartellini per riga	12
Numero strisce di siglatura	10
Tipo di scanalatura	piatto

Dimensioni

Larghezza	4,55 mm
Altezza	8,12 mm
Profondità	2,00 mm
Passo	5,2 mm

Indicazioni materiale

Colore	arancione (RAL 2003)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
--------------------	---

Resistenza allo strofinamento delle scritte

Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	bloccaggio
-------------------	------------

ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta



0807180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807180>

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0807180

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0807180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello
0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com