ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Nastro Zack



0809858:0021

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0809858:0021

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura trasversale con numeri progressivi: 21 ... 30, bianco, per morsetti con spessore: 5,08 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

Dati commerciali

Codice articolo	0809858:0021
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2122
Codice prodotto	BG2122
GTIN	4017918781958
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,031 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Nastro Zack



0809858:0021

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0809858:0021

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Klemmenmarker	
Passo	5,08 mm	
Siglatura		
Siglatura	21 30	

Montaggio

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 100 °C
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 %

Dimensioni

Larghezza	5 mm		
Passo	5,08 mm		
Campo di testo			
Oampo di testo			
Larghezza del campo di testo	4,98 mm		

Normative e prescrizioni

ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Nastro Zack



0809858:0021

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0809858:0021

Classifiche

_	\sim	$\Lambda \cap \cap$

_	OLAGO	
	ECLASS-13.0	27281101
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000761
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	39131500

Phoenix Contact 2025 @ - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com