

0824271

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, ordinabile: a righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Dati commerciali

Codice articolo	0824271
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG8112
Codice prodotto	BG8112
GTIN	4046356351454
Peso per pezzo (confezione inclusa)	0,475 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	0,465 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	PL



0824271

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Klemmenmarker		
5,2 mm		
Siglatura		
10		
Plotter		

Dimensioni

Larghezza	4 mm
Passo	5.2 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Sostanze contenute	senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 100 °C	

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------------	-----------------------------


Montaggio



0824271

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271

Disegni



① longitudinale = orizzontale = orizzontale

② trasversale = verticale = verticale



0824271

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271

Classifiche

ECLASS

	ECLASS-13.0	27281101
	ECLASS-15.0	27281101
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000761
UNSPSC		
	UNSPSC 21.0	39131500



0824271

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0824271

Environmental product compliance

EU RoHS

20 1.0.1.0	
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
EU REACH SVHC	
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com