

WMSHF 25 (EX40)R YE - Guaina termoretraibile



0822136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0822136>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Guaina termoretraibile, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W, diametro cavi: 8 ... 25 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento

Dati commerciali

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Codice articolo | 0822136 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | BG2216 |
| GTIN | 4046356448505 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 464 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 464 g |
| Paese di origine | CN |

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

| | |
|------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto | Guaina termoretraibile |
|------------------|------------------------|

Siglatura

| | |
|-------------------------|----------------|
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer |
|-------------------------|----------------|

Dimensioni

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 40 mm |
| Lunghezza | 15 m |

Indicazioni materiale

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | giallo |
| Sostanze contenute | senza alogenati |

Cavo / linea

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diametro esterno conduttore | 8 mm ... 25 mm |
|-----------------------------|----------------|

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -55 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

Montaggio

| | |
|-------------------|-------------|
| Tipo di montaggio | infilamento |
|-------------------|-------------|

WMSHF 25 (EX40)R YE - Guaina termoretraibile



0822136

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0822136>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com