

A/F-HA - Profilo di copertura



1004953

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004953>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Copertura piombabile, per gruppi di morsetti, con 2 viti rosse in plastica M3, adatta per tutti i morsetti con filettatura M3 al centro, dimensioni: 26 x 76 mm



Dati commerciali

Codice articolo	1004953
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7121
Codice prodotto	BE7121
GTIN	4017918012304
Peso per pezzo (confezione inclusa)	4,6 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	4,1 g
Numero tariffa doganale	39206100
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Profilo di copertura
------------------	----------------------

Dimensioni

Larghezza	26 mm
Lunghezza	76 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

A/F-HA - Profilo di copertura

1004953

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004953>



Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

1004953

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004953>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com