

S 16 A/380 V - Fusibile



0913058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0913058>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Fusibile, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 16 A, dimensioni: 11 mm, colore: grigio



I vantaggi

- Non contiene piombo, cadmio, cromo 6 (conforme a RoHS)
- Gli indicatori colorati sul contatto anteriore indicano lo stato di funzionamento
- Fusibili NEOZED® con caratteristica gG per la protezione di cavi e impianti
- Disinserimento sicuro di sovracorrenti e correnti di cortocircuito non ammesse fino alla corrente nominale di interruzione

Dati commerciali

Codice articolo	0913058
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE1Z4X
Codice prodotto	BE1Z4X
GTIN	4017918008154
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,04 g
Numero tariffa doganale	85361050
Paese di origine	HU

S 16 A/380 V - Fusibile

0913058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0913058>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Fusibile
------------------	----------

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	16 A
Fusibile	16 A gL/gK NEOZED (senza segnalazione di guasto)

Dati di collegamento

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	400 V AC (250 V DC)

Dimensioni

Diametro	11 mm
----------	-------

Indicazioni materiale

Colore	grigio
--------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

S 16 A/380 V - Fusibile

0913058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0913058>



Classifiche

ETIM

ETIM 8.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

S 16 A/380 V - Fusibile

0913058

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0913058>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com