ES/LP-BW - Striscia di siglatura a innesto

1003446

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1003446

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 25, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Dati commerciali

Codice articolo	1003446
Pezzi/conf.	100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Codice vendita	BG2312
Codice prodotto	BG2312
GTIN	4017918011857
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,952 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,952 g
Numero tariffa doganale	48025700
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Note generali	La qualità di stampa può variare a seconda della stampante laser

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti non siglati

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	25

Dimensioni

Larghezza	29,5 mm
Altezza	8,35 mm
Profondità	0,2 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	29 mm
Altezza del campo di testo	8 mm

Indicazioni materiale

Colore	bianco (RAL 9010)
Materiale	Cartoncino
Materiale, elemento base	Cartone

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	23 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Montaggio

Tipo di montaggio	inserire

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com