ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. J - Nastro Zack



1050059:J

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050059:J

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro Zack, siglatura longitudinale con caratteri maiuscoli: J, bianco, per morsetti con spessore: 5,2 mm, tipo di montaggio: bloccaggio

Dati commerciali

Codice articolo	1050059:J
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BG2122
Codice prodotto	BG2122
GTIN	4017918509804
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,266 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,066 g
Numero tariffa doganale	49119900
Paese di origine	DE

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. J - Nastro Zack



1050059:J

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050059:J

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Segnamorsetti siglati		
Passo	5,2 mm		
Siglatura			
Siglatura	J		
Montaggio			
Tipo di montaggio	bloccaggio		
Indicazioni materiale			
Colore	bianco (RAL 9010)		

РΑ

V2

senza silicone e alogenati

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Classe di combustibilità a norma UL 94

Resistenza ai raggi UV

Sostanze contenute

Materiale

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
Resistenza allo strofinamento delle scritte	
Specifica di prova	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti)
ondizioni ambientali Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio) Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	-40 °C 100 °C 23 °C

Dimensioni

Larghezza	5 mm			
Passo	5,2 mm			
Campo di testo				
Larghezza del campo di testo	5,15 mm			
Altezza del campo di testo	10,50 mm			

Normative e prescrizioni

Resistenza allo strofinamento	DIN 30646
	DIN VDE 0611

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. J - Nastro Zack



1050059:J

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1050059:J

Classifiche

ECLASS

_	55.00			
	ECLASS-13.0	27281101		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC000761		
UNSPSC				
	UNSPSC 21.0	39131500		

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a. Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI) +39 02 660591 info_it@phoenixcontact.com